


# KIPPBEHÄLTER TYP NK



## Niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Aufnahmen für Kran oder Hebelroller
- öl- und wasserdicht
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)

## Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl




Typ NK mit Rollen (Zubehör)



Typ NK mit Deckel (Zubehör)

Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
NK 30	0,30	1210 x 840 x 670	750	123
NK 50	0,50	1450 x 840 x 765	1000	149
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 885	1500	195
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 885	1500	218

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Typ	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt