

Kommissionierwagen

Traglast 150 kg, mit 7 Etage(n), offen,
Ladefläche Länge x Breite 510 x 410
mm, Konstruktion aus Edelstahl

Artikelnummer: 272288



Kommissionierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 7 Etage(n), offen
- Ladefläche Länge x Breite 510 x 410 mm
- Höhe x Länge x Breite 1565 x 560 x 500 mm
- Etage(n) mit Edelstahl-Rahmen
- Konstruktion aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Breite	500 mm
Wagentyp	Kommissionierwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	150 kg	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	510 mm	Material	Edelstahl
Ladeflächenbreite	410 mm	Etagenausrichtung	gerade
Länge Etagen	510 mm	Aufbauten	keine

Breite Etagen	410 mm	klappbar	nein
Höhe	1565 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	7 Stück	Durchmesser Rad	125 mm
Etagentyp	offen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etage(n) Ausstattung	Edelstahl-Rahmen	Garantie	5 Jahre
Länge	560 mm	Gewicht	15,5 kg

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel