

stumpf

Schubladenschrank

ST 410

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm, 17 Schublade(n), Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 118199



stumpf Schubladenschrank ST 410

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- 17 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010

Material	Stahl	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	17 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	35 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	80 %	Gewicht	108 kg
Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen		