

BS-ROLLEN

Chariot à plateaux électrique

BS-eTec

force 500 kg, 2 niveaux avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateau(x) en bois en hêtre, châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE / polyuréthane



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 272916

Chariot à plateaux électrique

- convient pour la manutention interne – réduit les efforts physiques et fait gagner du temps grâce à bonne manoeuvrabilité même par charges lourdes
- Unité de commande, roulettes fixes électroniques, poignée cockpit
- Interrupteur sur la poignée cockpit pour l'activation et la régulation de la force d'entraînement électronique en avant et en arrière
- alimentation électrique par batterie 24-48 V
- La batterie est amovible
- force 500 kg
- 2 niveaux avec panneau de bois
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateau(x) en bois en hêtre
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en tube d'acier (soudé)
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- avec bandage TPE / polyuréthane
- volume de livraison : Chariot avec aide au démarrage électronique, comprenant les 3 composants unité de commande, entraînement électrique et poignée cockpit ainsi que deux batteries amovibles

avec chargeur

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alimentation	batterie 24-48 V
type de chariot	Chariot à plateaux	batterie amovible	oui
convient pour (secteurs)	logistique interne	matériau	tube d'acier
charge	500 kg	matériau de finition	soudé
longueur de plateau	1200 mm	norme européenne	oui
largeur de plateau	800 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	2 pièce	poignée	1 pièce
type de niveau	panneau de bois	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	nombre/type de roulettes	2 roues piv./fixes
Couleur du plateau	hêtre	pneumatique	TPE/PU
Rebord de tableau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
alignement de niveaux	droit	volume de livraison	chariot, composants d'entraînement électrique, 2 batteries, chargeur
équipement entraînement électriq	Unité de commande, roulettes fixes électroniques, poignée cockpit	Poids	76 kg
fonction entraînement électrique	Activation de la force d'entraînement électronique en avant et en arrière		

Cela s'adapte aussi ...

215471		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215618		ruban d'emballage PP, support en polypropylène avec colle en acrylate, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, Épaisseur 60 µm, épaisseur du film 35 µm, en marron
216079		carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 310 x 310 mm
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221302		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, capacité 76 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

