

portemanteau

Public

hauteur x diamètre 1800 x 500 mm, 6 patères à chapeaux et 12 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, en acier, en aluminium argenté / noir

Numéro d'article: 521198



3
YEARS
WARRANTY

Portemanteau Public






portemanteau

- hauteur x diamètre 1800 x 500 mm
- 6 patères à chapeaux et 12 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir
- en acier
- en aluminium argenté / noir
- 3 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------|--|------------------|--------------------------|
| espaces collectifs | vestiaires | porte-chapeaux | non |
| type de vestiaire | portemanteau | porte-parapluies | oui |
| installation | tablette | roulant | non |
| hauteur | 1800 mm | matériau | acier |
| diamètre | 500 mm | couleur | aluminium argenté / noir |
| équipement vestiaires | 6 patères à chapeaux et 12 crochets portemanteaux, porte- parapluies avec égouttoir | garantie | 3 années |
| crochet porte-manteaux | 12 pièce | Poids | 10,2 kg |
| patère à chapeaux | 6 pièce | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 141724 |  | présentoir, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 540 x 300 mm, Convient pour 8 x DIN A4, tablettes avec vitres acryliques, 4 plateau(x) en tôle d'acier coloris argent, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite |
| 504426 |  | porte-affiche, hauteur 800 mm, 1 cadre, cadre en aluminium, structure en aluminium anodisé argent |
| 531315 |  | plaque de porte, hauteur x largeur x profondeur 155 x 155 x 12 mm, panneau en polycarbonate, cadre en ABS en anthracite |
| 532614 |  | système de guidage des personnes, avec 1 courroie(s), montant hauteur x diamètre 985 x 70 mm, courroie en ruban tissu, montant en aluminium avec revêtement coloris noir |
| 700060 |  | tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite |