



PeakTech® 1640

Digital-Leistungs-Zangenmessgerät mit True RMS

- 3 ¾-stellige, 17 mm LCD-Anzeige; max. Anzeige: 3999
- Echt-Effektivwertmessung
- automatische und manuelle Bereichswahl
- Messwerthaltefunktion
- Hintergrundbeleuchtung
- AC/DC-Leistung: 240 kW
- AC/DC-Strom: 1000 A
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Widerstands- und Frequenzmessfunktion
- Diodentest und Durchgangsprüffunktion
- Abschaltautomatik
- Leiterdurchmesser: 31 mm max.
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV; ± 1,5 % + 3 St.
ACV	400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV ; ± 1,8 % + 5 St.
DCA	1000 A; 1 A; ± 1,8 % + 5 St.
ACA	1000 A; 1 A; ± 2,0 % + 5 St.
DCKW	40/240 kW; 10 W; ± 2,0 % + 5 St.
ACKW	40/240 kW; 10 W; ± 2,5 % + 5 St.
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 St.
Freq.	5/50/500 Hz/5/50/100 kHz; 1 mHz ; ± 1,2 % + 2 St.
Abmessungen (BxHxT)	80 x 230 x 50 mm
Gewicht	300 g


HEINZ-GÜNTER LAU GMBH
Elektronik und Messtechnik

Kornkamp 32

DE-22926 Ahrensburg/Germany

Tel: +49-(0) 41 02 / 4 23 43 /44

Fax: +49-(0) 41 02 / 4 34 16

info@peaktech.de

www.peaktech.de

