



Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Baureihe | TeSys |
| Produktname | TeSys LE |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LE1M |
| Produkt- oder Komponententyp | Gekapselter Direktanlasser |
| Geräteanwendung | Standard |
| Nutzungskategorie | AC-3 |
| Geräteaufbau | Schütz Erdungsklemme Klemmenleiste für Erdung Thermisches Überlastrelais |
| Einstellbereich für thermischen Schutz | 8...11,5 A |
| Motorleistung (kW) | 4 KW bei 415 V AC 50/60 Hz 2,2 KW bei 240 V AC 50/60 Hz 4 KW bei 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Betätigungsart | Drucktaste Start grün I Drucktaste Stopp/Reset rot O |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Lokale Signalisierung | Betrieb: LED (gelb) |
| Kabeleinführungsnummer | 2 Kabeleinführung: ISO20 oben 2 Kabeleinführung: ISO25 oben 2 Kabeleinführung: Pg 13 oben 2 Kabeleinführung: Pg 21 oben 2 Kabeleinführung: ISO20 bottom 2 Kabeleinführung: ISO25 bottom 2 Kabeleinführung: Pg 13 bottom 2 Kabeleinführung: Pg 21 bottom 2 Kabeleinführung: Pg 16 oben 2 Kabeleinführung: Pg 16 bottom |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Produktgewicht | 0,6 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Material | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Normen | IEC 60947-4-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...40 °C |
| Umgebungseigenschaften | Standardumgebung |
| Produktzertifizierungen | UKCA |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,000 cm |
| VPE 1 Breite | 11,500 cm |
| VPE 1 Länge | 16,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 578,400 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,722 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|