



Hauptmerkmale

Baureihe	Lineryg
Produktname	BZ
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Produkt- oder Komponententyp	Adapter für Schienenverteilersysteme
Anzahl der Wege	1-polig

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial ComPact
Produktkompatibilität	NSX400 - 630 PowerPact NL
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	200 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 320 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 25 x 5 mm 450 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 5 mm 360 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 10 mm 520 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 10 mm 630 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 10 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Sammelschienenraster	60 mm
Breite	139 mm
Höhe	270 mm
Tiefe	63 mm
Farbe	Anthrazitgrau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	31,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,076 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm

VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,281 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	63,140 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------