

# KERN DE 150K2D



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Abmessungen Anzeigerät (BxTxH)	225×110×57 mm
--------------------------------	---------------

Terminal Kabel-Länge	1,6 m
----------------------	-------

Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	3 m
------------------------------------	-----

## Display

Displayart	LCD
------------	-----

Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
----------------------------	-------

Display Ziffernhöhe - Klein	25 mm
-----------------------------	-------

Display - Größe	87x29mm
-----------------	---------

Display - Hinterleuchtung	ja
---------------------------	----

Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache
---------------------------------	---------------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	4 g
---	-----

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	40 g
--	------

Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	37.500
---------------------------------------	--------

Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50
-------------------	-------------------

## Funktionen

Prozentwägung	✓
---------------	---

Tierwägung / Zappelfilter	✓
---------------------------	---

Zählfunktion	✓
--------------	---

Tarierfunktion	manual (multi)
----------------	----------------

Unterflurwägung	Keine
-----------------	-------

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
------------------------	-------

Anzahl Tasten für Bedienung	5
-----------------------------	---

IP-Schutz - Anzeige	IP65
---------------------	------

## Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
-------------------------	----------

Netzteil-Art	Steckernetzteil
--------------	-----------------

Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

Eingangsspannung Gerät / max. Strom	15 V, 500 mA
-------------------------------------	--------------

Akku optional	Akku optional
---------------	---------------

Akku	NDE-A02
------	---------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
--	------

## Kategorie

Marke	KERN
-------	------

Produktkategorie	Industriewaagen
------------------	-----------------

Produktgruppe	Plattformwaagen
---------------	-----------------

## Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
------------	----------------------

Wägebereich [Max]	60 kg; 150 kg
-------------------	---------------

Ablesbarkeit (g)	2 g; 5 g
------------------	----------

Auflösung	30.000, 30.000
-----------	----------------

Tarierbereich	150 kg
---------------	--------

Reproduzierbarkeit	0,002 kg; 0,005 kg
--------------------	--------------------

Linearität	± 0,008 kg; 0,02 kg
------------	---------------------

außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,01 kg; 0,025 kg
------------------------------------	-------------------

Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (F2)
----------------------------	-------------

Mögliche Justierpunkte	50 kg; 100 kg; 150 kg
------------------------	-----------------------

Einschwingzeit	2,5 s
----------------	-------

Anwärmzeit	120 min; 120 min
------------	------------------

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
----------------------	---------------------------------

## Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
---------------------	-----------

Material Plattform	Metall, lackiert
--------------------	------------------

Wägefläche (rechteckig)	315×305 mm
-------------------------	------------

weighingAreaMkt	315×305 mm
-----------------	------------

Abmessungen Wägeplattform	318×308×88 mm
---------------------------	---------------

Material Displaygehäuse	Kunststoff
-------------------------	------------

# KERN DE 150K2D



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	15 h
Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	12 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

## Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung	530×420×170 mm
Nettogewicht ca.	7 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

