

## Restposten Rettungszeichenleuchte -LED Premium- mit Autotest-Funktion

- **Reststückanzahl: 2 Stück**
- **Lieferumfang:**
  - ◆ 1 x Satz Piktogramme (Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
  - ◆ 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)  
inkl. Autotest-Funktion
  - ◆ 1 x Decken- und Wandhalterung
- **Technische Daten:**
  - ◆ **Erkennungsweite: 25 m**
  - ◆ Betriebsdauer: 3 Stunden
  - ◆ Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
  - ◆ Maße (H x B x T): 218 x 300 x 54 mm
- **Licht-Technik:**
  - ◆ Leuchtmittel: LED
  - ◆ Schutzklasse: I
  - ◆ Schutzart: IP 40
- **Anschlussklemmen:**
  - ◆ Leistungsaufnahme: 5 W
  - ◆ NiCd-Akku 4,8 V
- **DIN-Normen**
  - ◆ DIN EN 60598.22.2
  - ◆ DIN VDE 0108
  - ◆ DIN 4844
- Testergebnisse der Autotest-Funktion werden durch 3 farbige LEDs signalisiert
- keine manuellen Test mehr notwendig, dadurch erhebliche Ersparnis an Arbeitseinsatz
- durch Kippschalter für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Aufstecken
- stabile Acrylglascheibe mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung



Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -LED Premium- (Art. 34791)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung: Durchmesser/Folie/Form

Lieferzeit Artikel-Nr. Bezeichnung

■ 36700 Restposten Rettungszeichenleuchte -LED Premium- mit Autotest-Funktion, Erkennungsweite 25 m

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen



Detailansicht: Kratzer am Gehäuse