

Leuchtstofflampe T5 16x549mm, G5 EQ-14W/076 NATURE superb 900lm

Artikel-Nr. 68095



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	14 W
Lichtstrom:	900 lm
Sockel:	G5
Lampenform:	Stab
Lampenlichtausbeute:	64.3 lm/W
Lichtfarbe:	76
Rohrdurchmesser:	16 mm
Länge:	549 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	Lebensmittel
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Nein
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	24000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Leuchtstofflampe T5 16x549mm Leuchtstofflampe Nature superb 076, T5 - Diese Lampe für Lebensmittelbeleuchtung lässt Fleisch- und Wurstwaren, sowie Räucherfisch in brilliantem Licht erscheinen, ohne dass eine Schönung auftritt. Die Ware wird frisch und appetitlich präsentiert. , Anwendungsgebiete: Regal-, Theken- und Deckenbeleuchtung, Fleisch- und Wurstwarengeschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Fischgeschäfte, Supermärkte

Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 16
 Quecksilbergehalt (mg): 3
 Lichtstromerhalt: 88.2
 Lebensdauer (h): 24000

Letzte Aktualisierung am: 11.12.2014 11:34:06

