

Artikelnummer: 73730

Kurzbeschreibung: Hebelift L/M, Auslaufhöhe: 600 mm

Langbeschreibung: Hebelift L: Der Hebelift ist bestens für dosierte Fassentleerungen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt geeignet. Der Hebelift ist mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen aus Vollgummi sowie einem vorderen Spannverschluss und einer oberen Spindelhalterung ausgestattet, die eine sichere Fassaufnahme gewährleistet. Er ist wahlweise mit einer hydraulischen Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe oder einer elektrohydraulisch mit wartungsfreier Batterie 12 V/88 Ah und Ladegerät für 230-V-Anschluss erhältlich. Farbe: orange lackiert
Tragkraft: 350 kg Drehbereich: bis 270-Grad Lenkrollendurchmesser: 175 mm
Bockrollendurchmesser: 200 mm Typ "L/M 600": Auslaufhöhe: 600 mm, pro Hub in 18 mm, Hubhöhe: 450 mm, Ma sse (B/T/H): 1120 x 1270 x 1230 mm, Gewicht: 156 kg Typ "L/M 1300": Auslaufhöhe: 1300 mm, pro Hub in 18 mm, Hubhöhe: 1100 mm, Ma sse (B/T/H): 1120 x 1350 x 1915 mm, Gewicht: 192 kg Typ "L/E 1300": Auslaufhöhe: 1300 mm, Hubhöhe: 1100 mm, Ma sse (B/T/H): 1120 x 1350 x 1915 mm, Gewicht: 220 kg



EAN/GTIN: 4052462020405