

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Werkzeugstahl.

Ausführung:


gehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.

Aufnahmebolzen abgeflacht, Form C

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	B	D1	D2	H	H1	H2	H3	T
K0293.406	C	kurze Ausführung	1	6	4	7	6	1,2	4	0,02
K0293.408	C	kurze Ausführung	1,6	8	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.410	C	kurze Ausführung	2,5	10	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.412	C	kurze Ausführung	2,5	12	6	10	9	1,6	6	0,02
K0293.416	C	kurze Ausführung	3,5	16	8	13	12	2	8	0,04
K0293.420	C	kurze Ausführung	5	20	12	15	18	2	9	0,04
K0293.425	C	kurze Ausführung	5	25	12	15	18	2,5	9	0,04
K0293.506	C	lange Ausführung	1	6	4	12	6	1,2	4	0,02
K0293.508	C	lange Ausführung	1,6	8	6	16	9	1,6	6	0,02
K0293.510	C	lange Ausführung	2,5	10	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.512	C	lange Ausführung	2,5	12	6	18	9	1,6	6	0,02
K0293.516	C	lange Ausführung	3,5	16	8	22	12	2	8	0,04
K0293.520	C	lange Ausführung	5	20	12	25	18	2	9	0,04
K0293.525	C	lange Ausführung	5	25	12	25	18	2,5	9	0,04

