

Productinformatie

97 52 09

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen



- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



Algemeen

Artikel-nr.	97 52 09
EAN	4003773025498
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	571 g
Afmetingen	250 x 78 x 26 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	10 / 16 / 25 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	8 / 6 / 4
AWG	8 / 6 / 4

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen