



Feuerbeständiger Gefahrstoffschränk für die Lagerung von Fässern

Sparen Sie sich lange Wege im Betrieb und lagern Sie Großgebinde und 200 Liter Fässer in den komfortablen Gefahrstoffschränken. Mit dem optionalen Transportsockel schaffen Sie Unterfahrbarkeit und ermöglichen einen späteren Standortwechsel. Stawa-R zertifizierte Auffangwannen nehmen auslaufende Flüssigkeit sicher auf.



- für die vorschriftsmäßige Lagerung größerer Mengen entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- geprüft als Typ 90 gemäß den Anforderungen der DIN EN 14470-1
- vorbereitet zum Anschluss an ein Abluftsystem (DN 75), Anschlussstutzen im Dachbereich
- im Brandfall selbstschließende Zu- und Abluftöffnungen
- hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035, lichtgrau

Sicherheit beim Umfüllen durch Erdungsanschlüsse innen und außen an der Rückwand. Innen mit Erdungskabel inkl. Klemme.

Fass-Schränk Typ VbF 90.2, inkl. Regalboden

Bestell-Nr. 117-044-J0

Gleich mitbestellen

Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schränke, mit mehrstufigem Filtersystem. Anschlusskabel und Netzstecker, siehe Zubehör-Tabelle.



Bestell-Nr. 213-279-J0

ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc. Zur Absaugung aus Zone 1 verwenden Sie bitte die technische Entlüftung Art. 116941 und/oder lassen sich durch uns beraten.

Typ	VbF 90.1	VbF 90.2	VbF 90.2	VbF 90.2-K
Ausstattung	1 Auffangwanne inkl. Gitterrost	1 Auffangwanne, inkl. Gitterrost	1 Auffangwanne, inkl. Gitterrost, 1 Einlegeboden	1 Regal zur Kleinteillagerung
Maße außen B x T x H [mm]	1105 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224	1555 x 1018 x 2224
Maße innen B x T x H [mm]	936 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890	1386 x 864 x 1890
Lagerkapazität (Gebinde)	Fasslagerung	Fasslagerung	Fasslagerung	Kleingebinde
Auffangvolumen [l]	220	220	220	80
Traglast Auffangwanne [kg]	850	850	850	-
Traglast Einlegeboden [kg]*	-	-	75	200
Gewicht [kg]	806	1021	1108	1100
Bestellnummer	117-038-J0	117-041-J0	117-044-J0	136-797-J0

*Die Traglastangabe bezieht sich bei Typ VbF 90.2-K auf die Regalböden

Zubehör	Bestellnummer
Regalboden für Typ VbF 90.1	117-040-J0
Regalboden für Typ VbF 90.2	117-043-J0
Regalboden für Typ VbF 90.2-K	170-660-J0
Radialventilator, nicht Ex-geschützt	116-943-J0
technische Entlüftung, mit Ex-Schutz	116-941-J0
Umluftfilteraufsatz für VbF-Fass-Schränk, inkl. Adapter	213-279-J0
Entlüftungsaufsatz für Fass-Schränke mit Überwachung und Alarm	251-167-J0
Unterfahrbarer Sockel für Schrankbreite 1105 mm	158-140-J0
Unterfahrbarer Sockel für Schrankbreite 1555 mm	158-142-J0

Gleich mitbestellen

Die Fass-Schränke können mit einem unterfahrbaren Sockel (Einfahrtiefe 100 mm) ausgestattet werden. Leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport der Schränke.



Fass-Schränk Typ VbF 90.1 (Regalboden optional)

Bestell-Nr. 117-038-J0



Fass-Schränk Typ VbF 90.2-K, mit Lagerregal für Kleingebinde.

Bestell-Nr. 136-797-J0

Der Fass-Schränk VbF 90.2-K beinhaltet serienmäßig ein Regal zur Kleingebindelagerung auf 3 höhenverstellbaren Lagerebenen. Regalmaße B x T x H (mm): ca. 1355 x 600 x 1820.

Geprüfte Sicherheit



Fassklammer Typ SK

Die Beladung mit 200 l Fässern ist am zweckmäßigsten mit einem Gabelstapler in Verbindung mit der Fassklammer SK-S.

- mit verstellbarer, automatisch schließender Fassklammer, die das Fass sicher greift
- sicherer Halt auch bei unterschiedlichen Fassgrößen
- geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1



Fassklammer Typ SK, geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich, Bestell-Nr. 212-869-J0



Bestell-Nr. 117-041-J0

Fass-Schränk Typ VbF 90.2