



LuxSpace Accent Performance Elbow

RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

RS782B | LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO -
Voedingsunit, extern - Brede bundel, hoogreflecterend - 36°

Dankzij LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA's | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Code productfamilie | RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO] |
| Lighting Technology | LED |
| Waardeschaal | Specificatie |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Lichtstroom | 3.750 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2700 K |
| Lichtrendement (nominiaal) | 121 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | ≥80 |
| Bundelhoek van lichtbron | 120 graden |
| Kleur lichtbron | Champagne |
| Optiektype | Brede bundel, hoogreflecterend |
| Bundelspreiding armatuur | 36° |
| Unified Glare Rating CEN | Not applicable |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO | - W |
| Average CLO power consumption | - W |
| Energieverbruik | 29,5 W |
| Aanloopstroom | 11,1 A |
| Aanlooptijd | 250 ms |
| Vermogensfactor (fractie) | 0.9 |
| Aansluiting | Insteekconnector en trekontlasting |
| Kabel | - |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 48 |
| Temperatuur | |
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 tot +35 °C |
| Regelsystemen en dimmers | |
| Dimbaar | Nee |
| Driver/VSA | Voedingsunit, extern |

| | |
|--------------------------|-----|
| Bedieningsinterface | - |
| Constante lichtopbrengst | Nee |

| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
|--|--------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Materiaal optiek | Aluminium |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Gehard glas |
| Fixation materiaal | - |
| Kleur behuizing | Wit RAL 9003 |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder |
| Totale hoogte | 130 mm |
| Totale diameter | 167 mm |

| Goedkeuring en toepassing | |
|---------------------------|--|
| Beschermingsklasse | IP20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |
| Sustainability rating | - |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| EU RoHS-conform | Ja |

| Initiële prestaties (conform IEC) | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.458, 0.410) SDCM <3 |
| Tolerantie energiegebruik | +/-10% |

| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
|---|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | L80 |

LuxSpace Accent Performance Elbow

Toepassingsomstandigheden

| | |
|--|---------------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja |

Productgegevens

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Full EOC | 871869997963800 |
| Productnaam voor bestelling | RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH |
| Bestelcode | 97963800 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Lokale code | 97963800 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| Materiaalnummer (12NC) | 910505101649 |
| Volledige productnaam | RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH |
| EAN/UPC - Case | 8718699979638 |



Maatschets

