

Druckschalter

Artikel Nr. 103005 bis 103007 Artikel Nr. 100280

ALLGEMEINES

SCHUTZBESCHALTUNG
UND ZUSTANDSANZEIGE OHNE MIT

MEDIUM : Luft oder neutrale Gase, gefiltert, geölt oder ungeölt EINSTELLBEREICH : 0,5 bis 10 bar (0,2 - 6 bar auf Anfrage) HYSTERESE : 0,4 bar am Beginn des Einstellbereichs 1 bar am Ende des Einstellbereichs

MAX. DRUCK : 10 bar oder 16 bar

 BETRIEBSTEMPERATUR
 : -10°C; +60°C
 0°C, +60°C

 MAX. SPANNUNG
 : 250 V - AC/DC
 24 Volt - DC

 ABSCHALTVERMÖGEN
 : 5A - 250V resistiv
 2A - 24VDC resistiv

SCHUTZART : IP65
EINBAULAGE : Beliebig
MAX.TAKT : 60 Zyklen pro Minute

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Gehäuse aus Grivory (PA61/XT) / 16 bar Ausführung - Aluminium Dichtungen aus Nitril (NBR)

Elektrische Schaltung (Umschalter) • Ruhestellung: Klemmen 1 - 2

• Schaltstellung: Klemmen 1 - 3

Lebensdauer Mechanik: 5×106 Betätigungen

Einstellen des Schaltpunkts mittels Schraube und Kontermutter

KENNDATEN

Тур	Bezeichnung	Druckbereich (bar)	Artikel-Nr. ohne Schutzbeschaltung
====	Einstellbarer Druckschalter mit pneumatischem Anschluss seitlich, Gewinde G1/4	0,2 - 6 0,5 - 10 0,5 - 16	103005 - DS 4801 103006 - DS 4802 103007 - DS 4803
: 1	Einstellbarer Druckschalter mit pneumatischem Anschluss in der Grundplatte (Version für Wartungseinheiten geeignet, S. P710)	0,5 - 10	100280 - DS 9410

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gewicht: 110 g


Version ohne Schutzbeschaltung und Zustandsanzeige

Gewindeausführung Aufflanschausführung

- 1 Einstellschraube (SW: 3 mm)
- 2 Befestigungsbohrungen Ø 5,5
- 3 Leitungsdose ISO4400 Größe 30, 4 Kontakte, um 90° umsetzbar
- * + 15 mm zur Steckermontage
- * * + 2 mm für 0,5 16 bar Ausführung




ELEKTRISCHER ANSCHLUSS








Gewindeausführung 2 16 2×055 3 4 G1/4



STROMLAUFPLAN



Zustandsanzeige durch zwei Dioden

- Kontakt 1-2 hergestellt: gelbe Diode leuchtet
- Kontakt 1-3 hergestellt: rote Diode leuchtet Anschluss mit Klemmenschiene für Leiter
- 1,5 mm² entstört
- 1 Einstellschraube (SW: 3 mm)
- 2 Befestigungsbohrungen Ø 5,5
- (3) Etikettträger
- (4) Leitungsdose ISO 4400 Größe 30, 4 Kontakte (nicht umsetzbar)
- + +15 mm zur Steckermontage
- ** + 2 mm für 0,5 16 bar Ausführung

RIEGLER & Co. KG, Vertriebstechnik Schützenstraße 27 | 72574 Bad Urach Tel. 07125 9497-642 technik@riegler.de

Ausgabe 03/2023

Seite 1 von 2

P 3-551

Druckschalter

Artikel Nr. 103005 bis 103007 Artikel Nr. 100280



Gerätestecker		
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
100282	1920.11P4	Gerätestecker für Druckschalter