


# Micromar 44 Cm / 44 Cms 1 / 44 Cms 2 / 44 Cms 3 / 44 Cms 4. Furatmikrométer

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Könnyű csőszerkezet nagy merevséggel
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Rögzítő berendezés
- Szférikus mérőfelületek, keményfém betétes
- Cserélhető 44 Cv hosszabbítók hengeres mérőhasábkokkal védőtokokban, rugós megtámasztással a méréstartomány bővítésére
- Védőtokok, matt krómozott
- **Szállítási terjedeleme:** 44 Cm mérőfej, 100–150 mm méréstartománytól, 44 Cv hosszabbítóval, tokban

DIN  
863-4




Alkalmazás:

Nagy belső átmérők méréséhez

## Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Skálaosztás érték	Hosszabbítók 44 Cv	Hibahatár	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Szabvány
		mm	mm		μm	μm	mm	
4168001	44 Cm	100–125	0,01		6	$4+(l/100)\mu\text{m}$ , l = kombinációk hossza mm-ben	0,5	DIN 863–4
4168020	44 Cms 1	100–150	0,01	25 mm		$4+(l/100)\mu\text{m}$ , l = kombinációk hossza mm-ben	0,5	DIN 863–4
4168021	44 Cms 2	100–300	0,01	25 mm 50 / 100 mm		$4+(l/100)\mu\text{m}$ , l = kombinációk hossza mm-ben	0,5	DIN 863–4
4168022	44 Cms 3	100–500	0,01	25 / 50 mm 100 / 200 mm		$4+(l/100)\mu\text{m}$ , l = kombinációk hossza mm-ben	0,5	DIN 863–4
4168023	44 Cms 4	100–900	0,01	25 / 50 mm 100 / 200 mm 400 mm		$4+(l/100)\mu\text{m}$ , l = kombinációk hossza mm-ben	0,5	DIN 863–4

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4168001	5	2	2	18	16
4168020	5	2	2	18	16
4168021	5	2	2	18	16
4168022	5	2	2	18	16
4168023	5	2	2	18	16



## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4167030	Hosszabbító (25 mm)	44 Cv
4167031	Hosszabbító (50 mm)	44 Cv
4167032	Hosszabbító (100 mm)	44 Cv
4167033	Hosszabbító (200 mm)	44 Cv
4167034	Hosszabbító (400 mm)	44 Cv
4167035	Hosszabbító (800 mm)	44 Cv