

Blume Förderanlagen Kurve 45 ° für Röllchenbahn



Tragrolle aus Kunststoff,
Rollendurchmesser 48 mm,
Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 407529



Blume Förderanlagen Kunststoffröllchenbahn - Einzelelement

Kurve 45°



Kurve 45 ° für Röllchenbahn

- Tragrolle aus Kunststoff
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahnbreite 500 mm
- Breite 540 mm
- Achsabstand 75 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	540 mm
Bahntyp	Röllchenbahn	Fördergutbreite bis	700 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Fördergutlänge min.	225 mm
Biegung	45 °	Achsabstand	75 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Kunststoff	Material Rahmen	Stahl
Durchmesser Rolle	48 mm	Rahmenoberfläche	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil
Bahnbreite	500 mm	Gewicht	14 kg

Zubehör

414513		Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe 70 mm
414524		Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe 70 mm