



Laserliner®

SuperCross-Laser 3



Der automatische 3-Linien-Laser für professionelle Heimwerker

Rev.0210



Stativ- / Wandhalterung magnetisch

Höhenverstellbare Stativ- / Wandhalterung

- Superhelle automatische Laserlinien, mit **Laserkreuz vorne und seitlicher 90° Laserlinie**.
- Durch die **90° Ausrichtung der vertikalen Laserlinien** kann am Boden ein rechter Winkel erzeugt und an schrägen Wänden eine lotrechte Linie projiziert werden.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Off-Level:** Durch optische und akustische Signale wird signalisiert, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 5 mm / 10 m

SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°

LASERWELLENLÄNGE 635 nm

LASERKLASSE 2M / < 5 mW

GEWICHT 0,55 kg

ABMESSUNGEN

100 x 122 x 70 mm (BxHxT)



Artikel-Nr: 081.140A

EAN-Code: 4 021563 668441

SuperCross-Laser 3

+ Stativ- / Wandhalterung

+ Transporttasche


+ Batterien (4 x Typ AA)

Verpackungsgröße (B x H x T)

190 x 315 x 165 mm

VE 5

1H 2V



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Teleskop-Stativ 330 cm	090.120A	4 021563 650637	1
Lasersichtbrille	020.70A	4 011879 644000	1