

## Wandbriefkasten

### Denian

aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 384 x 170 mm, Einwurf und Entnahme vorne, mit Namensschild



Artikelnummer: 225943

## Wandbriefkasten Denian

### Wandbriefkasten

- aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Höhe x Breite x Tiefe 330 x 384 x 170 mm
- Einwurfschlitz Höhe x Breite 45 x 340 mm
- Einwurf und Entnahme vorne
- mit Namensschild
- verschließbar mit Zylinderschloss
- inklusive Befestigungsmaterial

## Technische Details

Außeneinrichtung	Briefkasten	Breite Einwurfschlitz	340 mm
Briefkastentyp	Wandbriefkasten	Aufstellung/Montage	Wand
Material	Stahl	Briefkasten Ausführung	Einwurf und Entnahme vorne
Oberfläche	verzinkt // pulverbeschichtet	Briefkasten Ausstattung	Namensschild
Farbe	anthrazit	abschließbar	ja
Höhe	330 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	384 mm	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Tiefe	170 mm	Gewicht	2,9 kg

**Dazu passt auch ...**

216684		Luftpolster-Versandtasche, aus Luftpolster mit Kraftpapierbeschichtung in weiß, passend für DIN A5, Verschließbar mit Haftklebung, Länge x Breite innen 210 x 150 mm
216829		Begleitpapiertasche, Aufdruck blanco, Format DIN lang, Länge x Breite 225 x 115 mm, Aus 70 µm starkem Polyethylen
216838		Postkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 1-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 240 x 170 x 50 mm, Für Packstücke bis 10 kg
223689		Kopierpapier, Format DIN A4, 500 Blätter, In hochweiß, Weißegrad (CIE) 161, Grammaturn 80 g/m <sup>2</sup>
223718		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft aus Kunststoff in schwarz/transparent, Griffzone gummiert