

## Schwingschleifer mit Drehzahlregelung im Set

### OSE 80-2 Set

Bestell-Nr. 429.848



#### Technische Attribute

Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 /min
Leerlaufhubzahl	16000 - 26000 /min
Hub	2,0 mm
Schleifplatte	80 x 130 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,2 kg

#### Schwingschleifer mit Drehzahlregelung im Set

- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- + Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

#### Grundausrüstung

1 Klett-Schleifplatte, 80x130 8F	436.305
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	407.984
1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80	1 Stück aus 380.776
1 Schleifpapier PURFLEX P 120	1 Stück aus 380.903
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	412.198