



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4002 Handwagen



Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Wahlweise Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.



## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	308
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	1260
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	700
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1472
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	709
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1192
<b>Bereifung</b>	Luft
<b>Radgröße (mm)</b>	260 x 85
<b>Gewicht (kg)</b>	38
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976440026