

**iQ500, free-standing freezer, 186 x 60 cm, Black stainless steel GS36NAXEP**



Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen, Design LED Licht und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Raum in Ihrem Kühlschrank flexibel zu gestalten - varioZone.
- ✓ Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.
- ✓ Sorgt für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen - das multiAirflow-System.
- ✓ Der iceTwister für Eiswürfel nach Wunsch. Leicht nachfüllbar.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	234 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	242 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Thermometer-Gefrierteil: .....	Digital
Beleuchtung: .....	Ja
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: .....	1860 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	1900 x 650 x 750 mm
Nettogewicht: .....	72.1 kg
Bruttogewicht: .....	74.0 kg
Absicherung: .....	10 A
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Abtauvorgang: .....	Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: .....	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: .....	Nein
Anzahl Auszüge (Stck): .....	4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): .....	0
EAN-Nummer: .....	4242003877661
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	GS36NAXEP
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: .....	2 x Kälteakku



**Zubehör**

2 x Kälteakku

**Sonderzubehör**

KS39ZAX00 Verbindungssatz cast iron

## iQ500, free-standing freezer, 186 x 60 cm, Black stainless steel GS36NAXEP

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 242 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 18 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

#### Gefriereteil

- easyAccess Zone
- Multi-Airflow-System
- Ice-Twister herausnehmbar
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku

**iQ500, free-standing freezer, 186 x 60 cm, Black stainless steel GS36NAXEP**

Maßzeichnungen

	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstand
- d Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

