

Typ RF / RL, in flexibler, einfacher Steckbauweise

- flexibles, stabiles Regalsystem in montagefreundlicher Steckbauweise
- für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc.

Jedes Regal besteht aus 2 verzinkten Regalrahmen, Anbaufelder haben jeweils einen Regalrahmen. Die verzinkten Fachböden werden in spezielle Aussteifungstraversen eingelegt. So ergibt sich aus wenigen Einzelkomponenten ein ebenso stabiles wie auch flexibles Regalsystem.

- verzinkte Regalrahmen
- 4 verzinkte Fachböden als Lagerebenen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz



Fachbodenregal Typ RF 1850, Bestell-Nr. 199-677-J0



Fachbodenregal bestehend aus einem Grund- und zwei Anbaufeldern

Serienausstattung und Zubehör: Jedes Regalfeld wird mit 4 Fachböden geliefert. Weitere Fachböden inkl. Aussteifungstraversen sind als Zubehör lieferbar.

Typ	RF 1850	RF 1860	RF 2250	RF 2260	RL 1850	RL 1860	RL 2250	RL 2260
Ausstattung Lagerebenen	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt	4 x Fachboden verzinkt
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500	1000 x 600	1300 x 500	1300 x 600	1300 x 500	1300 x 600
Fachlast [kg]	150	150	150	150	250	250	250	250
Feldlast [kg]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Grundfeld								
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 537 x 1800	1060 x 637 x 1800	1060 x 537 x 2300	1060 x 637 x 2300	1360 x 537 x 1800	1360 x 637 x 1800	1360 x 537 x 2300	1360 x 637 x 2300
Bestellnummer	199-677-J0	199-681-J0	199-679-J0	199-683-J0	199-685-J0	199-689-J0	199-687-J0	199-691-J0
Anbaufeld								
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 537 x 1800	1010 x 637 x 1800	1012 x 537 x 2300	1012 x 637 x 2300	1312 x 537 x 1800	1312 x 637 x 1800	1312 x 537 x 2300	1312 x 637 x 2300
Bestellnummer	199-678-J0	199-682-J0	199-680-J0	199-684-J0	199-686-J0	199-690-J0	199-688-J0	199-692-J0
Zubehör								
	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	199-693-J0	199-694-J0	199-693-J0	199-694-J0	199-695-J0	199-696-J0	199-695-J0	199-696-J0