

Gelenkteller, Form G

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert.


Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.

Hinweis:

Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	H2	T	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
K0395.410	G	32	M10	25	5	10	17	12
K0395.412	G	40	M12	29	6	12	19	17
K0395.416	G	50	M16	35	7	14	24	20
K0395.420	G	60	M20	45	8	18	30	24