



REGAL-EINSATZKÖRBE

Zum Einsetzen in Regale oder, bei gleicher Breite, frei stapelbar durch stabile Kunststoff-Stapelnasen. Einfacher Zugriff auch im gestapelten Zustand.

- Aus Stahldraht, verzinkt-chromatiert
- Drahtabstand 25 mm
- Trenngitter zur weiteren Unterteilung und Preisschiene zur Waren-Auszeichnung als Zubehör



Wandhöhe	D mm	230			300			
Fronthöhe	E mm	115	150					
Bodentiefe	B mm	300	350	400	400	500	600	
Gesamttiefe	C mm	380	430	480	500	600	700	
verzinkt	Breite A mm	480	874 513	874 524	-	874 546	-	874 579
			---	---		---		---
		600	-	-	-	-	874 681	874 692
							---	---
		620*	-	-	874 739	-	-	-
					---			---
	Trenngitter		874 819	874 841	-	874 863	874 885	874 896
			---	---		---	---	---

* für Regalachsmaß 1250 mm

Preisschiene 40 mm hoch

für Breite mm	480	600	620
weiß	857 795	857 809	857 831
	---	---	---

PALETTEN-STAPELKÖRBE

Hoch belastbar durch punktgeschweißte Drahtkreuzungen und hochkant gestellte Flacheisen am Korbboden. Extrem stabile Stapelfüße für sicheres Stapeln, Körbe gleicher Breite sind abgestuft stapelbar.

- Aus Stahldraht, verzinkt-chromatiert
- Umrandungsdraht 8 mm stark
- Traglast 100 kg, Auflast 200 kg
- Trenngitter zur weiteren Unterteilung und Preisschiene zur Waren-Auszeichnung als Zubehör

für Palettenmaße mm	1000 x 800	1200 x 800
A = Breite mm	970	1160
B = Bodentiefe mm	670	670
C = Gesamttiefe mm	775	775
D = Wandhöhe mm	gem. Tab.	
E = Fronthöhe mm	175	175
Höhe 390 mm	verzinkt-chromatiert	873 678

Höhe 480 mm	verzinkt-chromatiert	873 769
		873 791

Preisschiene		874 182
Höhe 40 mm		874 193

Trenngitter	Höhe 390 mm verzinkt	874 466
	Höhe 480 mm verzinkt	874 477

