



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Spannung (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		59 V
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	Mechanische Kenndaten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h	Kolbenform	T26 [T 26mm]
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichttechnische Daten		Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Farbcode	10	UV-Beständigkeit	
Lichtfarbe	Actinic	UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
Farbkoordinate X (Nom)	220	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W
Farbkoordinate Y (nom.)	200	Produktdaten	
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %	Gesamt-Produktcode	872790085383400
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Elektrische Kenndaten		EAN/UPC - Produkt	8727900853834
Power (Rated) (Nom)	18 W	Bestellcode	85383400
Lampenstrom (Nom)	0,36 A	Anzahl pro Verpackung	1

Actinic BL TL-D(K) Secura

Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928048201003

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	127,500 g
---------------------------------	-----------



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Photometrische Daten



XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

