

## Sicherheitsrollbehälter

### rolltainer® ADB

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1020 x 815 x 724 mm, Nutzhöhe 995 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach, Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 220162

## Sicherheitsrollbehälter rolltainer® ADB

### Traglast 500 kg

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1020 x 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 995 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
- Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Kunststoff in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Kunststoff
Wagentyp	Sicherheitsrollbehälter	Farbe Plattform	ähnlich RAL5010 Enzianblau
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach	Material Gestell	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Höhe	1020 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Länge	815 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	724 mm	Rad-Ø	108 mm
Nutzhöhe	995 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Deckel	ja
Plattform	durchbrochen	Gewicht	36,5 kg