



FLAMESTAT HIGH VIS HANDWERKERHOSE DAMEN KL. 1 2777 ATHS

ART.-NR.: 126518-171

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 einsteckbare CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen - eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschleufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Antistatikfaser. Verstärkungen: 79% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser.

Gewicht: 300 g/m². Verstärkungen: 280 g/m².

Farben: F171 Warnschutz-Gelb/Marine

Größen: 34-50



EN 1149-5



EN 14404



EN 11612



EN 20471



IEC 61482



FRISTADS®

DIE GRÖSSEN KÖNNEN JE FARBE VARIIEREN.
Datum: 2022-11-22