

## Karosserie- und Spezialwerkzeuge

### Blehschere UT 8606

Robuste Blehschere in gerader Form mit abnehmbarem Scherkopf, 1,2 m/min. Schnittgeschwindigkeit.

Artikel-Nr. UT 8606



PNEUTEC - Blehschere UT 8606

#### Technische Daten



Schnittleistung  
1,2 m/min



Beschleunigung  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>



Schalldruckpegel  
78,0 dB (A)



Schalleistungspegel  
90,0 dB (A)



Luftverbrauch  
2,0 l/s



Druckluftanschluss  
1/4 Zoll



Baulänge  
250 mm



Gewicht  
1,0 kg

#### Beschreibung

- Robuste Blehschere in gerader Form mit abnehmbarem Scherkopf
- Vibrationsarm durch spezielles Planetengetriebe
- Schnittgeschwindigkeit: 1,2 m/min.
- **Schnittleistung: 1,2 mm (Stahl)**
- **Schnittleistung: 1,6 mm (Alu, Kupfer, Messing)**