

**iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
BlackSteel
KF96DAXEA**



French-Door Kühl-Gefrierkombination: wo Frische auf intelligentes Design trifft. Länger frisch mit hyperFresh XXL <math><0^{\circ}\text{C}></math>, nie wieder abtauen dank noFrost sowie gefiltertes Wasser und Eiswürfel auf Knopfdruck.

- ✓ Eis- und Wasserspender: jederzeit frisch gefiltertes Wasser und bis zu 5 kg Eis täglich.
- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Multifunktions-Ablage: diese Aluminium-Ablage kann entweder als Flaschenregal oder als flache Ablage genutzt werden.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	327 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	199 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	375 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	138.5 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



**iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
BlackSteel
KF96DAXEA**

Ausstattung

- noFrost, Frenchdoor Kühl-Gefrierkombination, no Frost
- Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 327 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 574 l

Design

- Türen Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast iron
- LED Beleuchtung
- Metallrückwand
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect-fähig über WLAN
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Kindersicherung, Sabbat-Schaltung, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- Abschliessbar
- Optische Warnanzeige Tür offen

Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Wasserspender: ja, direkter Wasseranschluss
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 375 l
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 Abstellflächen ausziehbar
- 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- Butter-/Käsefach

Frishaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregeleung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 199 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 192 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg
- Freezer Light
- 6 transparente Gefriergut-Schubladen
- LED-Beleuchtung im Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technische Informationen

- 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm

Zubehör


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
BlackSteel
KF96DAXEA


Maßzeichnungen

Maße in mm




A: Front ist von 1830-
ausgezogenen vord-
verstellbar

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

