

**DIGITUS®**

## Panneau de brassage 19" Cat 6 A (profond), classe EA (profond)

Excellente performance et connexion parfaite pour votre réseau!

- 1 U
- ports RJ45 blindés, 8P8C
- pour les fréquences de jusqu'à 500 MHz
- adapté pour 10 GBit Ethernet
- matériau du corps: SECC, acier galvanisé et laminé à froid 1,5mm selon la norme EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- adapté pour montage sur rack de 483 mm (19")
- contact blindé 360°
- couvercle de protection contre la poussière intégré
- installation de câble par broches LSA, code couleur selon la norme EIA/TIA 568 A & B
- possibilité de fixer les attaches câbles, la mise de terre centrale
- correspond aux standards 802.3at PoE+ et 802.3af PoE



Panneau de brassage 19", Cat 6 A, blindé

| Produit                         | Modèle       | Ports | Couleur               | Numéro de fabricant | Code     |
|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------|----------|
| Panneau de brassage 19", blindé | RJ45, Cat.6A | 24    | gris clair (RAL 7035) | DN-91624S-EA        | 11003056 |