

MW 13152 Si silber



Mikrowellen
Stand- und Unterbaugeräte

17 Liter

EAN 4040729131520

Leistung

Mikrowelle 700 W, 6 Energiestufen

Funktionen

Auftaufunktion

Ausstattung

Manueller Timer. max. 30 Min.

Drehtür, Türanschlag links

Türöffnung Push-Button

Akustisches Endsignal

Stahlgehäuse, silber lackiert

Stahlgarraum, weiß lackiert

Glas-Drehteller Ø 245 mm

Zubehör: inkl. Montage-Set für den Unterbau

Technische Daten

Anschlußwert: 1,2 kW

Spannung: ~230 V, 50 Hz

Gerätemaße: (B x H x T) 452 x 262 x 335 mm

Garraum-Abmessungen: 315 x 198 x 294 mm

Länge Anschlusskabel mit Stecker: 1,0 m

Gewicht: 10,5 kg

Stand: 07.07.2010