

Información sobre productos

49 11 A0

Alicate de precisión para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A



- Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas
- Con puntas insertadas para trabajar con seguridad
- Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Muelle insertado en la articulación
- Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos
- Puntas rectas
- Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, estirado
- Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	49 11 A0
EAN	4003773048718
Alicate	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	101 g
Dimensiones	140 x 62 x 12 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 3 – 10 mm
Puntas (diámetro)	0,9 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Muelle insertado en la articulación: Dificulta que el muelle se ensucie o se pierda