

Termékinformációk

77 21 115 N

Elektronikai oldalcsípőfogók

Dobozos csuklóval

DIN ISO 9654



- Finom vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Terhelés-optimalizált kialakítás a közvetlen munkaérintet érdekében
- Stabil, áttűzött és játégmentes csukló
- Súrlódáscsökkentő kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükrösítést egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 60 HRC
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Golyóscsapágy-krómaccél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	77 21 115 N
EAN	4003773082309
Fej	tükrösített
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	50 g
Méret	115 x 64 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,3 mm
Pofa hossza (B)	13 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7 mm
Fejszélesség (A)	11 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

