


Produktbeschreibung

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz; Hohe Zugentlastung; Robust; Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser; Hohe Schutzart



Anwendungsgebiete

- An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen.
- Handgeräte
- Ortsveränderliche Betriebsmittel
- Baustellen
- Bewegliche Maschinenteile

Nutzen

- Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
- Hohe Zugentlastung
- Robust
- Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
- Hohe Schutzart

Aufbau

- PG Anschlussgewinde



Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
- EMV-Ausführung, siehe SKINDICHT® SRE

Technische Daten

Achtung

Einbaumaße siehe Anhang T21

Auf Anfrage

Mit langem Anschlussgewinde lieferbar

Material

Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR

Knickschutz: CR

Schutzart

IP 65

Temperaturbereich

-20°C bis +80°C

Artikelliste

Artikel-nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	max. Einbaumaß für Montage mm	SW1 / SW2 mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINDICHT® SR						
52000990	SR 07/05	3,5 - 5	23	14 / 15	50,0	5,0
52001000	SR 09/07	5,5 - 7	25	17 / 17	52,0	6,0
52001010	SR 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56,0	6,0
52001020	SR 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56,0	6,0
52001030	SR 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62,0	6,5
52001040	SR 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62,0	6,5
52001050	SR 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62,0	6,5
52001060	SR 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67,0	6,5
52001070	SR 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67,0	6,5
52001080	SR 21/15	13,5 - 15	46	30 / 30	79,0	7,0
52001090	SR 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79,0	7,0
52001100	SR 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79,0	7,0
52001110	SR 21/20	18 - 20	46	30 / 30	79,0	7,0
52001120	SR 29/20	18 - 20	59	40 / 41	91,0	8,0
52001130	SR 29/23	21 - 23	59	40 / 41	91,0	8,0
52001140	SR 29/25	23 - 25	59	40 / 41	91,0	8,0



52001150	SR 36/26	23 - 26	70	50 / 50	110,0	9,0
52001160	SR 36/30	27 - 30	70	50 / 50	110,0	9,0
52001170	SR 36/33	30 - 33	70	50 / 50	110,0	9,0
52001180	SR 36/35	32 - 35	70	50 / 50	110,0	9,0
52001190	SR 42/35	32 - 35	75	57 / 57	114,0	10,0
52001200	SR 42/38	35 - 38	75	57 / 57	114,0	10,0
52001210	SR 42/40	36 - 40	75	57 / 57	114,0	10,0
52001220	SR 48/40	36 - 40	83	64 / 64	119,0	10,0
52001230	SR 48/44	40 - 44	83	64 / 64	119,0	10,0

Fussnote:

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.