


## traverse longitudinale (une pièce) pour rayonnage à palettes

largeur 2700 mm, pour une charge max. par tabl. de 2400 kg, le fond est accroché à l'échelle à l'aide d'attaches à crochets soudées, en acier avec laquage coloris RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 510190

## Ray. à palettes

### Composant de rayonnage - traverse longitudinale

traverse longitudinale (une pièce) pour rayonnage à palettes






- largeur 2700 mm
- pour une charge max. par tabl. de 2400 kg
- le fond est accroché à l'échelle à l'aide d'attaches à crochets soudés
- grande stabilité grâce aux profilés en forme de caisson formés à froid et grande rigidité grâce à la bonne répartition de la charge sur 5 crochets solides
- en acier avec laquage coloris RAL5010 bleu gentiane

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur	2700 mm
type de rayonnage	accessoires	charge maxi par tablette	2400 kg
rayonnage modulaire		stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés, charge répartie sur 5 crochets par languette
champ de rayonnage	composant	matériau	acier
composant	traverse longitudinale (une pièce)	surface de tablette	laqué

accessoires de rayonnage	tablette	couleur de la tablette	bleu gentiane // RAL5010
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	certification RAL-RG	RAL-RG 614/2
type tablette/niveau	traverses	Poids	13,35 kg
montage des tablettes / niveaux	accroché		

## Accessoires

150259		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 3000 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 66 x 33 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150263		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 3000 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 66 x 33 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
510829		sol en bois pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 800 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 2200 kg, le fond est inséré, en bois
510830		sol en bois pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, épaisseur 38 mm, pour une charge max. par tabl. de 3000 kg, le fond est inséré, en bois
510848		Butée arrière, pour rayonnages simples ou doubles sans appui mural, largeur 2700 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, volume de livraison : support, matériel de fixation