

Verarbeiten von Kontakten und Verbindern

Crimp-System-Lösungen


Crimpverbindungen in Serie herstellen.



Art. Nr. 636 025-1



Modell CM 25-1 – Crimpmaschine für universellen Einsatz mit Schutzvorrichtung



Modell CM 25-5 – Crimpmaschine mit Schiebetisch



Modell CM 25-6 – Crimpmaschine mit reduziertem Hub ohne Schutzvorrichtung

Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

- kompatibel mit den meisten Crimpeinsätzen und Positionierhilfen der Crimp-Systemzange PEW 12
- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Fertigungsanforderungen
- durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
- 360° drehbare Aufnahme der Crimpeinsätze (gilt nicht für CM25-5)
- Feineinstellung der Crimphöhe über eine Stellmutter am Pressenstößel möglich
- Hand- oder Fußauslösung
- Presskraft 2 5kN
- Füße höhenverstellbar
- Sondermodelle, z.B. mit größerem Systemmaß (16 mm), finden Sie im Kapitel „Speziallösungen und Zubehör“



Art. Nr.	EAN 4049002	Beschreibung	Kapazität mm ²	←→ mm	g
636 025-1	034305	Crimpmaschine CM 25-1 ohne Crimpeinsätze, ohne Positionierhilfen		325 x 280 x 500	33.500
636 025-5	086885	Crimpmaschine CM 25-5 mit Schiebetisch ohne Crimpeinsätze, ohne Positionierhilfen		325 x 280 x 500	33.500
636 025-6	086892	Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm ohne Crimpeinsätze, ohne Positionierhilfen		325 x 280 x 500	33.500
636 025 0 29	017506	Fußschalter für Crimpmaschinen CM 25		240 x 150 x 140	700