



Verarbeitungswerkzeuge > Ersatz-/Verschleißteilwerkzeuge



Applikator und Produktausführung: OCEAN

Eigenschaften

Weitere

Applikator und Produktausführung	OCEAN
----------------------------------	-------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>


EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile





KIT REPRESENTATION ONLY

TE Teilnr.: 7-2836317-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-067F090F](#)



KIT REPRESENTATION ONLY

TE Teilnr.: 7-2837169-7
[OC-055F090F-CRIMPTOOLINGKIT](#)



KIT REPRESENTATION ONLY

TE Teilnr.: 7-2837335-7
[OC-100F090F-CRIMPTOOLINGKIT](#)




KIT REPRESENTATION ONLY

TE Teilnr.: 7-2837614-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090F](#)

Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:917067-6
[040-2 TAB CONT S GOLD 22-18](#)



TE Teilnr.:173858-4
[070 MULTILOCK CAP ASSY 12P GRN](#)



TE Teilnr.:2151144-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F062F](#)




TE Teilnr.:1333225-1
[ANVIL, COMBINATION SPECIAL](#)



TE Teilnr.:2-2119582-7
[Crimper, Insulation F Premium](#)



TE Teilnr.:184394-1
[2X2 PLG ASY W/RET W/O CPA C3-A](#)



TE Teilnr.:172217-1
[FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT](#)



TE Teilnr.:2-2151494-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F055F](#)



TE Teilnr.:CP4904-000
[ES2000-NO.1-C1-0-65MM-SH](#)



TE Teilnr.:184328-1
[2X2 CAP ASY KEY E C4](#)

Dokumente

Datenblätter/ Katalogseiten

[CRIMPING WHERE FORM MEETS FUNCTION](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(USA\)](#)

Englisch