

Produktname: Ultraplan

Hersteller / Lieferant: Planol GmbH

Technische Daten:

Flasche 1 L Art.-Nr. 750000940

Karton à 12 X 1 L Art.-Nr. 750000941

Kanister à 10 L Art.-Nr. 750000992

Gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung: JA NEIN **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0**Eigenschaften:**

Ultraplan ist ein ultranetzender Hochleistungsreiniger, der sich hervorragend zur manuellen und maschinellen Reinigung eignet. Durch die gezielte Kombination der Wirkstoffe ist eine rückstandsfreie Reinigung von elastischen Belägen, Natur- und Kunststein sowie glasierten und unglasierten Feinsteinzeugfliesen und hydrophoben Oberflächen gewährleistet.

Anwendung und Dosierung:

Ultraplan in der angegebenen Konzentration verwenden. Die gereinigten Oberflächen einfach trocknen lassen. Kein Nachspülen erforderlich.

Unterhaltsreinigung: manuell // maschinell 0,5 %

Intensivreinigung : manuell // maschinell 1,5 %

Bei hartnäckiger Verschmutzung höher dosieren.

Zur Intensivreinigung von Bodenbeschichtungen max. 1 %ige Lösung verwenden.

Bei Buntmetallen nur verdünnt anwenden und nach dem Reinigungsvorgang mit klarem Wasser nachspülen.

pH –Wert						
2	4	6	8	<u>10,5</u>	12	14

Inhaltsstoffe:

Unter 5 % anionische Tenside, 5 bis unter 15 % nichtionische Tenside, unter 5% Seife, Duftstoffe, LIMONENE, LINALOOL, PHENOXYETHANOL.

Weitere Inhaltsstoffe:

Isopropanol, Hilfs- und Farbstoffe.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**Signalwort:** Gefahr**Gefahrenhinweise:**

Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Weitere Informationen über die Gefahren entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Frostgeschützt lagern!