

# DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet

**Innenraum ausgekleidet mit schalldämmendem Akustikschaum, Schalldämmung ca. 8 dB**

**Fronttür mit zusätzlicher, hochwertiger Gummidichtung**

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)

Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar

Türanschlag links- und rechtsseitig möglich

Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar

Seitenwände nicht abnehmbar

Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung

**Dach ausgestattet mit hochwertigem Einzellüfter mit Anschlusskabel Open End (ca. 0,3 m, ohne Thermostat/Temperaturregler + Zuleitungen, bitte separat bestellen)**

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Traglast 45 kg

Schutzart IP20

Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten	
Ausführung Fronttür	Vollglastür einteilig
Mit Fronttür	Ja
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Mit Dachblech	Ja
Art der Lüftung	aktiv
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Rücktür	Rückwand
Mit Erdung	Ja
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data	
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
OFF-1866GR.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt	18 HE	grau	600 mm	600 mm	871 mm	7035	1
OFF-1866TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	schwarz	600 mm	600 mm	871 mm	9005	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt

OFF-1868TS.V1RW-AK	Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005, akustisch gedämmt	18 HE	schwarz	600 mm	800 mm	871 mm	9005	1
--------------------	---	-------	---------	-----------	-----------	-----------	------	---

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

