

## Broszura informacyjna

# 37 31 125

## Szczypce chwytające

Dla mechaników precyzyjnych

DIN ISO 9655

- Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Do chwytania, trzymania, zaginania i regulacji
- Końcówki precyzyjnie szlifowane
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Precyzyjnie wykończone krawędzie
- Złącze zakładkowe
- Szczęki półokrągłe
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo



### Ogólna

Nr art.	37 31 125
EAN	4003773035145
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	74 g
Wymiary	125 x 50 x 11 mm
Norma	DIN ISO 9655
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (D)	7,0 mm
Szerokość końcówki (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Długość szczęki (B)	27,0 mm
Szerokość główki (A)	12,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*