

M12 GG Akku-Fettpresse

Features

- 12 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängenvorrichtung für Schultergurt
- Direktbefüllungsventil
- 3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g



- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme

RANGE SPEC (1)	M12 GG-401B	M12 GG-0
Schalldruckpegel (dB(A))	54.5	54.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	65.5	65.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibrationspegel (m/s ²)	<2.5	<2.5
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5	1.5
Spannung (V)	12	12
Akkukapazität (Ah)	4.0	-
Akku	Li-ion	Li-ion
Druck (bar)	562	562
Geliefert in	Werkzeugtasche	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	80 min	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	0
Artikelnummer	4933441675	4933440435
Gewicht mit Akku (kg)	3.2	-