



TruTool N 500

Műszaki adatok

TruTool N 500

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	3,2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	7 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	90 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	1,5 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	815 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	41 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	1700 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	3,8 kg
----------------------	--------