


## traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

pour une charge max. par tabl. de 1800 kg

Numéro d'article: 510995



### Traverse longitudinale pour rayonnage à palettes

traverses longitudinales pour rayonnage à palettes

- pour une charge max. par tabl. de 1800 kg
- système emboîtable
- bonne répartition de la charge grâce aux attaches à crochets

### Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	1800 kg
type de rayonnage	rayonnage à palettes	matériau de finition	profilés modulaires formés à froid, avec attaches à crochets soudées
rayonnage modulaire	système emboîtable	stabilité / renfort / entretoise	attaches à crochets avec 5 crochets chacune
champ de rayonnage	composant	surface de traverses	laqué
composant	traverses longitudinales	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	couleur traverse	bleu gentiane // RAL5010
longueur	2700 mm	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010

utilisation	unilatéral	module	traverses longitudinales
entreposage	longitudinal	Poids	12,59 kg
largeur de compartiment	2700 mm		

## Accessoires

150263		Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes, largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 3000 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 66 x 33 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

148928		protection anti-collision rayonnage, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 550 x 126 x 104 mm, pour largeur du montant du rayonnage 60 - 85 mm, en polyéthylène, coloris jaune, pour fixation par fermeture velcro
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm