








Distanzschneider

Modell	Schnitt	Maße in mm			Max. Schneidfähigkeit in mm	
		A	E	F	Kupferdraht	
530E18	 ohne Wate	20	3	1,8	ø 1,2	schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,8 mm
530E20	 ohne Wate	20	3	2,0	ø 1,2	schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 2,0 mm





 120 mm
 67 g
 45°


- Spezial-Werkzeugstahl
- EGB-sicher
- Feste Schnittlänge (= F)
- Abgeschrägt 45°

Modell	Schnitt	Maße in mm			Max. Schneidfähigkeit in mm	
		A	E	F	Kupferdraht	
549E	 ohne Wate	20	3	1,5	ø 1,2	schneidet Draht auf eine Länge von 1,5 mm
549E10	 ohne Wate	20	3	1,0	ø 1,2	schneidet Draht auf eine Länge von 1,0 mm
549E12	 ohne Wate	20	3	1,2	ø 1,2	schneidet Draht auf eine Länge von 1,2 mm


Variable Schnittlänge (V)





 120 mm
 70 g




- Spezial-Werkzeugstahl
- EGB-sicher
- Variable Schnittlänge (= V)
- Mit Schutzanschlagschraube


Modell	Schnitt	Maße in mm			Max. Schneidfähigkeit in mm	
		A	E	V	Kupferdraht	
530E15A	 ohne Wate	20	4,5	1,2 – 6	ø 1,2	variable Schnittlänge einstellbar von 1,2 mm bis 6 mm



 115 mm
 70 g



- Spezial-Werkzeugstahl
- EGB-sicher
- Variable Schnittlänge (= V)
- Mit Schutzanschlagschraube
- Auswechselbarer Kunststoffanschlag schützt die Leiterplatte vor Beschädigung

Modell	Schnitt	Maße in mm			Max. Schneidfähigkeit in mm	
		A	E	V	Kupferdraht	
573EB	 ohne Wate	20	4,5	0 – 5	ø 0,8	variable Schnittlänge einstellbar von 0 mm bis 5 mm