

Productinformatie

02 05 225

Kracht-Kombitang

DIN ISO 5746



- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	02 05 225
EAN	4003773010005
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	410 g
Afmetingen	225 x 53 x 24 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 14,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



