



HAILO S120 PRO

Die Mehrzweckleiter mit innovativen Dreh-Stufen.

DIE KEY-FEATURES

- INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)
- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
TRBS 2121-2		✓
Dreh-Stufen		✓
LOT System		✓
Rasthaken mit Transportsicherung		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		3 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 149 cm, B = 205 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 149 cm, B = 217 cm
Höhe Anlegeleiter		785 cm
Höhe Schiebeleiter		559 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe		878 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		878 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		627 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 360 cm, B = 49 cm, C = 23 cm
Gewicht		34,0 kg
Belastbarkeit		150 kg