

Artikelnummer: 112315

Kurzbeschreibung: Hoekbureautafel BARI 90°, T-poot, Tafel in vrije vorm, hoek rechts, B 1800 x D 1000/800 x H 680-820 mm, esdoorn/aluminium

Langbeschreibung: Hoekbureautafel BARI 90°, T-poot, vrije vorm tafel, hoek links of rechts, B 1800 x D 1000/800 x H 680 - 820 mm, diverse afwerkingen: Wat hebben ontbijt en een bureau gemeen Net zoals een goed ontbijt een belangrijke basis voor de dag is, is een goed bureau een fundamenteel onderdeel van de kantoorinrichting. Met een breedte van 1800 mm en een diepte van respectievelijk 1000 en 800 mm vormt dit hoekige bureau uit de kantoormeubelserie BARI de perfecte basis voor een royaal werkblad - en daarmee de sleutel tot efficiënt werken. Het bureau is uitgerust met een flexibel en stabiel T-pootframe dat volledig uit metaal bestaat en geleiders met in hoogte verstelbare schroeven - dus veilig op elke vloerbedekking. De hoek is links of rechts, afhankelijk van het gekozen ontwerp. Het werkblad is 28 mm dik, heeft een 3 mm dikke rand en is afgerond volgens de DIN-norm. Alle metalen onderdelen van dit bureau zijn aluminiumkleurig (RAL 9006). Eenvormig design, ergonomische vormen, een aantrekkelijk design en een efficiënt gebruik van de ruimte zijn de doorslaggevende factoren voor de kantoorinrichting. Het BARI-meubelprogramma houdt rekening met deze eisen en biedt een breed scala aan kasten, rekken, werktafels en containers voor de ideale opstelling in uw kantoor.

Uitvoering:

- Bureaublad 28 mm dik met 3 mm dikke rand, afgerond volgens DIN-norm.
- Flexibel en stabiel metalen basisframe
- Met hoogteverstelling in stappen van 680-820 mm.
- Hoek naar keuze aan de linker- of aan de rechterzijde
- Skids met hoogteverstellingsschroeven
- Alle metalen onderdelen aluminiumkleurig (RAL 9006)
- Afmetingen: B 1800 x D 1000/800 x H 680-820 mm.

Meer details:

- Onderdeel van het kantoormeubelprogramma BARI
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren/decors
- Montage inbegrepen
- 3D-planningsservice inbegrepen
- Certificering met GS-zegel
- Comfort Leasing mogelijk

